

**CCMT 09T308, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T308 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA025P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	HQ
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire