

Garant
Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm

Date comandă

Numărul de comandă	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PDJNR/L 2020X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 33 mm

Lungimea totală L: 92 mm

Portplăcuță: 259031 12

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	33 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 4
Portplăcuță	259031 12
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..

Arc	259046 2
Pârghie cu articulație	259015 4
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020X11
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	92 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 12	259031 12
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Pârghie cu articulație Tip 4	259015 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 4	259018 4
Arc Tip 2	259046 2