

**CCMT 09T302, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 09T302 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm

Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmtător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Categorie	CA025P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire