

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru prelucrare medie, Wiper****Date comandă**

Numărul de comandă	250763 HB7020-2
GTIN	4069515017169
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 420 m/min
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608

Fișă de date

Sfârâmător de aşchii	WSM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Categorie	HB7020-2
Tip produs	Plăcuţă amovibilă pentru strunjire