

**DC.T 070202, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070202 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmător de așchii	HQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire