

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SCMT 09T304, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7020-2
GTIN	4069515020800
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 400 m/min
Categorie	HB7020-2
Sfărâmtător de așchii	SS
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire