

**DC.T 070204, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070204 CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de așchii: HQ
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Categorie	CA025P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	HQ
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire