

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SCMT 120408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260750 HB7010-2
GTIN	4069515020961
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-2
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de aşchii	SS
Rază la colţ	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Aplicația principală	P
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare

Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire