

**CCMT 120404, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 120404 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	GK
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404

Categorie	CA025P
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire