

**DCMT 070202, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 3 mm
Toleranță	M
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070202
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	GK

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire