


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080412, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	252072 HB7010-2
GTIN	4069515018944
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7010-2
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Fișă de date

Sfărâmător de aşchii

SM

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire