

**VBMT 160404, Categorie: CA025P****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261182 CA025P |
| GTIN               | 4960664879496 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

VBMT 160404 CA025P Categorie: CA025P  
Sfărâmtător de așchii: HQ  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                |
|---|----------------|
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 80 - 330 m/min |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2              |
| Sfărâmtător de așchii                         | HQ             |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare       |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 2 mm     |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | VBMT 160404    |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Avans f              | 0,05 - 0,25 mm/rot                 |
| Rază la colț         | 0,4 mm                             |
| Aplicația principală | P                                  |
| Materialul sculei    | Carbură                            |
| Categorie            | CA025P                             |
| Strat de acoperire   | acoperit                           |
| Tip produs           | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |