

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080408, pentru finisare, Wiper****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251965 HB7020-2 |
| GTIN               | 4069515018647   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Avans f                                       | 0,1 - 0,5 mm/rot |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WNMG 080408      |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare         |
| Categorie                                     | HB7020-2         |
| Sfărâmător de așchii                          | WSS              |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 170 - 480 m/min  |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 6                |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |
| Aplicația principală                          | P                |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2,5 mm     |

## Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire