

**DC.T 11T304, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmbător de aşchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T304
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA025P
Sfărâmbător de aşchii	GK
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2

Materialul sculei	carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire