

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160612, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7010-2
GTIN	4069515016407
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Sfârșământor de aşchii	SG
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Categorie	HB7010-2
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 415 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire