

**VBMT 110304, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA025P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire