

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 110408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7010-2
GTIN	4069515016988
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Sfârâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min

Fișă de date

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire