


**CC.T 09T302, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T302 PDL010 Categorie: PDL010

Sfârâmător de aşchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Toleranță	G
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	PDL010
Numărul de schimbări / tășuri	2

Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmbător de aşchii	AP
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	N
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire