

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SCMT 120408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260750 HB7020-2
GTIN	4069515020985
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmatăor de aşchii	SS
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	140 - 400 m/min

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire