

Garant

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T304, pentru prelucrare medie, Wiper



Date comandă

Numărul de comandă	260151 HB7020-2
GTIN	4069515019880
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Sfârșământor de așchii	WSM
Categorie	HB7020-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 410 m/min

Fișă de date

Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire