


**CC.T 060204, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060204 PDL010 Categorie: PDL010

Sfârâmător de aşchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	acoperit
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	PDL010
Toleranță	G
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	AP
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire