

**DC.T 070204, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070204 PDL010 Categorie: PDL010

Sfărâmător de așchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	AP
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Toleranță	G
Categorie	PDL010
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT070204
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire