

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110304, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7020-2
GTIN	4069515022590
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Sfărâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire