


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080412, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	252072 HB7035-2
GTIN	4069515018982
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Sfârșământor de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-2
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P

Fișă de date

Rază la colț	1,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire