

**DC.T 11T302, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT11T302
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Toleranță	G
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de aşchii	AP
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	PDL010
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire