

**DC.T 11T304, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 PDL010 Categorie: PDL010

Sfârșământor de așchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT11T304
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	N
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Toleranță	G

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	AP
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PDL010
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire