

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110304, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7035-2
GTIN	4069515022613
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfârșământor de așchii	SM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-2
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 290 m/min

Fișă de date

Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire