


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Sfărâmbător de aşchii	SM
Toleranță	M
Categorie	HB7010-2
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire