


**WN.G 080408, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Clasa articolului	25E

Descriere

WN.G 080408 PDL010 Categorie: PDL010
Sfărâmbător de așchii: AH
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	N
Toleranță	G
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmbător de așchii	AH

Categorie	PDL010
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire