

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 120408, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7020-2
GTIN	4069515019583
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 400 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Categorie	HB7020-2
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire