

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160616, pentru degroșare****Date comandă**

Numărul de comandă	250338 HB7020-2
GTIN	4069515016483
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Categorie	HB7020-2
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Sfărâmatăor de aşchii	SG
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăşuri	4

Fișă de date

Condiție de tăiere

ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire