

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 09T308, pentru finisare****Date comandă**

Numărul de comandă	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7035-2
Sfărâmbător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală

150 - 350 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire