


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea mărită a plăcuțelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere și minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Tip	ST900
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 083604 PDER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		