


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 120408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	251224 HB7035-2
GTIN	4069515017640
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	8
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 m/min
Categorie	HB7035-2
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Fișă de date

Sfărâmător de așchii

SM

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire