

**Garant****Softcut® HSI GARANT cu pas îngust, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214857 50/5
GTIN	4045197553454
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare.

**Aplicație:**

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La  $a_e > 0,5 \times D$  se reduce  $a_{p,max}$  la 6 mm.

**Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți  $a_p = 8$  mm.**

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	50 mm
Număr de dinți Z	5
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833