

Garant**CC.T 060204, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 CU7010 Categorie: CU7010

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	80 - 140 m/min

Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire