

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Set de arcuri	259044 2
Lungime cap L ₁	35 mm
Portplăcuță	259031 28
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2525M15
Mărime coadă	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Pârghie cu articulație	259015 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 7	259018 7
Pârgă cu articulație Tip 8	259015 8
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500