

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302292 20
GTIN	4045197288554
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.

Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	33 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	41 mm

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
	354240 12-20

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 50

308615 50

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308620 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 50

308610 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308650 50

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50