



Capete de frezat la 90° MEC17, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	15,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Filet de prindere M	M16
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	57 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,61 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	23,6 mm
Ø D_3	25 mm
Tip de coadă	cu filet

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------