



Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, Ø dornului d1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302520 16
GTIN	4250122600817
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze **cu canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	199 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Filet M	M24
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Fișă de date

Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 µm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/302520-16>