

**Garant****GARANT Softcut® HSI, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 20/2mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Clasa articolului	210

## Descriere

### Execuție:

Oțel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Așezare precisă a plăcuțelor datorită momentului de strângere ajustat. Pasul larg și îngust permite o strategie individuală de frezare.

### Aplicație:

Mai ales pentru mașini cuputere scăzută pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

### Notă:

**Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți  $a_p = 6$  mm.**

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

## Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	35 mm
Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	85 mm
Ø tăișului $D_c$	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 0836..

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Număr de dinți Z	2
Serie	Softcut®
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219863