

Garant**Softcut® HSI GARANT cu pas larg, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicație:

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 8$ mm.

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø orificiu prindere	32 mm

Ø tăişului D_c	100 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Număr de dinți Z	8
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0