

**Garant****Dorn cu prindere hidraulică performance Master Chuck, SK 40 scurt, Ø de prindere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302195 6
GTIN	4067263265474
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Adecvat în special pentru aplicații de frezare extrem de dinamice.**
- **Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> robustețe datorită rigidității max., durată de viață mai lungă a sculei, volum mai mare de material îndepărtat, potrivit pentru toate strategiile de așchiere.**
- **Cu RFID/gaură Bulluffchip.**
- **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
- **Se pot folosi reducții.**
- **Rezistență la temperaturi de până la 170 °C timp de 4 ore.**
- **Sunt posibile cu până la 10x de operații de strângere mai multe, comparativ cu un dorn de prindere hidraulică standard.**
- **Cuplu de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.**
- **Sistem de prindere hidraulică brevetat, nou - concentricitate premium fiabilă și durabilă.**

**Aplicație:**

Proiectat universal pentru operațiile de degroșare și finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

L <sub>3</sub>	27 mm
Ø exterior D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică