



Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 28/2XL mm



Date comandă

Numărul de comandă	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii aşchiitoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Răcire interioară: da

Ø tăişului D_c : 28 mm

Număr de dinți Z: 2

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$: 15,7 mm

Lungime activă L_1 : 36 mm

Lungimea totală L_{ges} : 120 mm

Ø cozii D_s h6: 25 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Lungime activă L_1	36 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø tăişului D_c	28 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	15,7 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	19,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	54 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,73 grad
$\varnothing D_3$	21 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------