



## Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

### Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	15,7 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø tăișului $D_c$	50 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Număr de dinți Z	4
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,34 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	41,6 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------