

Garant

Burghiu pentru găuri adânci HM Lungime totală L 400 mm, AlTiN, Ø: 11,4-Xmm



Date comandă

Numărul de comandă	124004 11,4-X
GTIN	4067263514978
Clasa articolului	10D

Descriere

Execuție:

Burghiu pentru găuri adânci, cu un tăiș, cu canale drepte, pentru adâncimi de găurire de până la 1000 mm în versiunea standard și până la 6000 mm la cerere. Forma circumferențială proiectată universal pe capul de găurire permite lucrul sigur într-o gamă largă de materiale.

Notă:

Pentru utilizarea sigură a burghiilor cu găuri adânci, este necesară o gaură pilot de cel puțin $4 \times D$ cu burghiu pilot cu cod 122736 sau cod 123885 și 231605 pentru diametre mai mari sau cu burghiu pilot cod 122606 pentru aluminiu. Pentru găurile adânci $> 50 \times D$, scula trebuie să fie susținută cu o lunetă la intervale de $50 \times D$. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiu respectiv pentru găuri adânci. Lungimea canelurii $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Se recomandă o presiune a lichidului de răcire de > 40 bari.

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Ø cozii D_s	25 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	315 mm
Număr de dinți Z	1
Lungimea totală L	400 mm
Gamă de Ø	11,4 - 11,99 mm
Ø nominal D_c	11,4 mm
Strat de acoperire	AlTiN

Materialul sculei	Carbură
Unghiul la vârf	125 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB
Răcire interioară	da, cu min. 40 bari
Burghiu pilot necesar	Da, burghiu pilot
Semistandard	da

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Fontă	recomandat	80 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		