

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Tip: HART**

Date comandă

Numărul de comandă	212251 HART
GTIN	4067263499541
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,16 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHW 1003 MOT

Tip: DUR

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Tip	DUR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHW 1003 MOT
Categorie	HB7605
Avans f_z per dinte	0,16 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	155 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	160 m/min	H
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții	130 m/min	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		