



Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/4Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	15,7 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø tăișului D_c	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø cozii $D_s\ h6$	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	31,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	73 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,45 grad
Ø D_3	33 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------