

**Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	15,7 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø tăişului $D_c$	80 mm
Număr de dinți Z	6
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,2 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	71,6 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------