



Date comandă

Numărul de comandă	701651 145
GTIN	
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Suprafețe de prindere cu contur special în trei punte pentru prinderea sigură a pieselor plate. Tăiere ușoară datorită articulației de putere cu transmisie mărită. Canalul frezat în zona mânerului permite o prindere sigură și tragerea de piese mici, cum ar fi de exemplu cuie, știfturi și bolțuri. Ușor de utilizat la lucrări în zone de lucru greu accesibile. Formă subțire a capului cu fălci ascuțite. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Notă:

Modelul anterior nr. 701650 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	145 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional